

**Garant**

**Bezpečnostní spojka hadicová přípojka, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0272 11
GTIN	4067263138211
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.  
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414 a EN 983.  
Nejprve se odvzdušňuje a ve druhém kroku se odpojuje (bez prudkého rázu).

**Charakteristika:**

Obsah 5 ks

**Upozornění:**

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

**Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.**

**Technický popis**

Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm

Hodnota průtoku	2250 l/min
Druh produktu	Spojka

## Příslušenství

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm

080272 11

Vsuvka s hadicovou přípojkou 5dílná sada Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm

080292 11

Ocelová spojka se Stream-Line Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm

080293 11