

HOLEX**Dělicí kotouč HOLEX Pro EXTRA ÚZKÝ, Ø kotoučů/počty kusů: 125/250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5355 125/250
GTIN	4067263138464
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

- **Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.**
- **Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..**
- **Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).**

Malá tloušťka kotouče pro rychlé dělení bez námahy.

jako 563550.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.

Specifikace:

A60P-BF (jako 563550) na INOX.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX použijte se sníženou řeznou rychlostí.

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Tvar	41
Obsah	250
Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Šířka kotouče	1 mm
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Specifikace	A60P-BF
Popis tvaru	Přímé
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		

Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	omezené použití
CuZn	omezené použití
Plasty, GFK	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX ProEXTRA ÚZKÝ Ø kotouče 125 mm

563550 125