

**HOLEX****Dělicí kotouč HOLEX Pro EXTRA ÚZKÝ, Ø kotoučů/počty kusů: 125/100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5355 125/100
GTIN	4067263138457
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusku; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.

- **Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.**
- **Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..**
- **Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).**

Malá tloušťka kotouče pro rychlé dělení bez námahy.

jako 563550.

**Použití:**

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A60P-BF (jako 563550) na INOX.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX použijte se sníženou řeznou rychlostí.

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

## Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A60P-BF
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Obsah	100
Ø kotouče	125 mm
Šířka kotouče	1 mm
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	Přímé
Tvar	41
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		

Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	omezené použití
CuZn	omezené použití
Plasty, GFK	omezené použití
suché	vhodný

## Příslušenství

Dělicí kotouč HOLEX ProEXTRA ÚZKÝ Ø kotouče 125 mm

563550 125