

HOLEX**Základní sada, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 14/M12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Třída artiklu	32X

Popis**Provedení:**

Šroubové díly zušlechtěny, třída pevnosti 8.8.

Obsah:

Upínací výšky při 2 upínacích bodech v mm: 150

Upínací výšky při 4 upínacích bodech v mm: 115

Upínky se stupňovitými zuby: 2x vel. 14x100 mm; 2x vel. 14x150 mm

Pro T drážky, třída pevnosti 8.8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Podložky, ozubené DxŠxV v mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Závrtný šroub třída pevnosti 8.8 v mm: 4x M12x125

6hranná matice (výška 1,5 d): 4x M12

Podložka pro upínací nástroje: 4x M12

Prodlužovací matice: 4x M12

Hmotnost v kg: 8,5

Vnější rozměry krabice v mm: 275x125x65

Technický popis

Druh produktu	Upínací šroub
---------------	---------------

