

**Základní sada, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 16/M14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Třída artiklu	32X

Popis**Provedení:**

Šroubové díly zušlechtěny, třída pevnosti 8.8.

Obsah:

Upínací výšky při 2 upínacích bodech v mm: 178

Upínací výšky při 4 upínacích bodech v mm: 135

Upínky se stupňovitými zuby: 2x vel. 14x100 mm; 2x vel. 14x150 mm

Podložky, ozubené DxŠxV v mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Pro T drážky, třída pevnosti 8.8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Závrtný šroub třída pevnosti 8.8 v mm: 4x M14x100

6hranná matice (výška 1,5 d): 4x M14

Podložka pro upínací nástroje: 4x M14

Prodlužovací matice: 4x M14

Hmotnost v kg: 9,3

Vnější rozměry krabice v mm: 213x153x109

Technický popis

Druh produktu	Upínací šroub
---------------	---------------

