

**Základní sada, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 18/M16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Třída artiklu	32X

Popis**Provedení:**

Šroubové díly zušlechtěny, třída pevnosti 8.8.

Obsah:

Upínací výšky při 2 upínacích bodech v mm: 178

Upínací výšky při 4 upínacích bodech v mm: 150

Upínky se stupňovitými zuby: 2x vel. 18x125 mm; 2x vel. 18x160 mm

Podložky, ozubené DxŠxV v mm: 4x vel. 2 (38x31x66); 4x vel. 3 (67x31x117)

Pro T drážky, třída pevnosti 8.8: 4x M16x18x100 mm; 4x M16x18x160 mm

Závrtný šroub třída pevnosti 8.8 v mm: 4x M16x125

6hranná matice (výška 1,5 d): 4x M16

Podložka pro upínací nástroje: 4x M16

Prodlužovací matice: 4x M16

Hmotnost v kg: 12,2

Vnější rozměry krabice v mm: 236x208x95

Technický popis

Druh produktu	Upínací šroub
---------------	---------------

