



Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, automatické vypínání, Maximální krouticí moment: 600cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659985 600
GTIN	4000896260065
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

- Vynikající čitelnost díky velké a zřetelné číselné indikaci.
- Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným signálem.
- Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím - rychlá výměna bitů jednou rukou.
- „Funkce ráčny“ s volnoběžným mechanismem, přepínání vpravo, vlevo a pevné umožňuje rychlou práci díky snadnému uchycení šroubů i v zúžených montážních podmínkách
- Uvolňovací mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli - nízké opotřebení.
- Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
- Snadno rozpoznatelný stav při zajištění díky symbolům na zámku.

Měrné jednotky: cNm/Nm

Přesnost: +/- 6 %

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technický popis

Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
------------------	--------------------------

Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	cNm
Maximální utahovací moment	600 cNm
Feedback	s vypínáním
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 cNm
Rozsah utahovacích momentů	100 - 600 cNm
Celková délka L	198 mm
Rozsah utahovacích momentů	1 - 6 Nm
Měřicí technika	mechanické
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Data lze protokolovat	ne
Kalibrování	O3
Signalizace spuštění	haptický
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Norma	DIN EN ISO 6789
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 1000/2 Nm

020040 1000/2

020260 0,04-20/2

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální
utahovací moment 0,04-20/2 Nm
