



Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, automatické vypínání, Maximální krouticí moment: 120cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659985 120
GTIN	4000896260041
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

- Vynikající čitelnost díky velké a zřetelné číselné indikaci.
- Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným signálem.
- Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím - rychlá výměna bitů jednou rukou.
- „Funkce ráčny“ s volnoběžným mechanismem, přepínání vpravo, vlevo a pevné umožňuje rychlou práci díky snadnému uchycení šroubů i v zúžených montážních podmínkách
- Uvolňovací mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli - nízké opotřebení.
- Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
- Snadno rozpoznatelný stav při zajištění díky symbolům na zámku.

Měrné jednotky: cNm/Nm

Přesnost: +/- 6 %

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Technický popis

Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Měřicí technika	mechanické
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	cNm

Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazatel	analogová
Signalizace spuštění	haptický
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Celková délka L	196 mm
Rozsah utahovacích momentů	0,2 - 1,2 Nm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Kalibrování	O5
Rozsah utahovacích momentů	20 - 120 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 cNm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Měření	Krouticí moment
Data lze protokolovat	ne
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2