



Brusný kotouč CC-GRIND#View SGP STEELOX, Typ: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566363 125
GTIN	4007220494189
Třída artiklu	550

Popis

Provedení:

Agresivní brusné kotouče s integrovaným talířem ze skelné tkaniny.

Použití:

Pro **tvrdé a drsné broušení** ploch a hran.

Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s **výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi**.

Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon (> 1 200 W).

Materiál:

Obrobitelné materiály:

Cementační oceli

Ušlechtilá ocel (INOX)

Ocel

Nástrojové oceli

Dřevo

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm

Brusné zkratky	keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Optimalizováno pro materiál	INOX
Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Počet poloh	1
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		