

KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235500 40
GTIN	
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- **Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.**
- **Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.**

Použití:

- **Nerotační a rotační použití.**
- **Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).**
- **Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Užitná délka L ₁	80 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508 44-..
Ø stopky D _s	32 mm
Délka stopky L _s	60 mm

Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	40
Celková délka L	179 mm
Délka vyložení L _A	119 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50