

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235505 19
GTIN	4047109026018
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:****Se stopkou ABS®.****Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.**Osově přesazené vrtání do  $V_{max} = 0,25$  mm**, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.Nastavením dosažitelný maximální  $\varnothing = D + +0,5$  mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 060306 18-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Užitná délka $L_1$	57 mm
ABS® $\varnothing$ stopky $D_s$	50 mm
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	19
Pro Ø palců	3/4 palec
Celková délka L	123 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	92 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2