


Garant

Elektronická zkoušečka kroutícího momentu, Maximální utahovací moment: 2Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654413 2
GTIN	4067263138341
Třída artiklu	61D

Popis

Provedení:

Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů (ne HCT) a šroubováků, nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých momentových klíčů a šroubováků.

- **Displej:** Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.
- **Místo v paměti:** 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
- **Režimy:** Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold).
- **Upevnění:** Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).
- **3 vybrání** pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).
- **Datový výstup:** Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.
- **Ochrana heslem:** Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
- **Výstražné signály:** Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.
- **Třída ochrany IP40**

- **Jazyky:** němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- **Tovární nastavení:** Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
- **Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace.** Na zkoušečce krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Přesnost:

Ve směru a proti směru hodinových ručiček: ± 1 %.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ, adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku. Spojovací prvek 1/4 palce čtyřhran na 1/4 palce šestihran C 6,3 (podobný č. 676950 vel. 4/4).

Upozornění:

Odpovídající přídatné adaptéry jsou dostupné pod číslem 649550 a č. 650006.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Maximální utahovací moment	2 Nm
Hmotnost	2,8 kg
Upínací 4hran	1/4 palec
Zobrazovací přístroj hloubka	161 mm
Zobrazovací přístroj šířka	146 mm
Ochranná třída IP	IP 40
Přesnost měření utahovacího momentu	± 1 %
Zobrazovací přístroj výška	86 mm
Rozsah měření	0,1 - 2 Nm
Rozlišení	0,01 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	USB rozhraní
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka krouticího momentu

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/654413-2>
