



Výměnný můstek KOMET® pro M03Speed, Ø Dmin.: 38mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238372 38
GTIN	4047109079786
Třída artiklu	24I

Technický popis

Hrubé přestavení S	6,5 mm
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	Ø-3,2 mm
Maximální počet otáček	31000 min ⁻¹
Minimální Ø D _{min}	38
Výška H	17,5 mm
Nožové držáky	238374 38-50
Ø rozsahu nastavení	38 - 51 mm
Jemná stavěcí hlava	238370 38
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/238372-38>

