

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235502 26
GTIN	4047109024472
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

**Použití:**

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí  $\pm 0,2$  mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308 23-..
Užitná délka L <sub>1</sub>	78 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	26
Celková délka L	162 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	102 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP