

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 14mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235502 14 |
| GTIN | 4047109090712 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Počet břitů Z | 1 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 050204 13-.. |
| Užitná délka L ₁ | 42 mm |
| Délka stopky L _s | 50 mm |
| Řada | KUB Quatron® |

| | |
|---|--|
| Jmenovitý Ø D | 14 |
| Celková délka L | 116 mm |
| Délka vyložení L _A | 66 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Provrtat |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | Příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 6IP1 | 239652 6IP1 |