



Ochrana regálové patky RackGuard™ úzký, Typ: LLR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	994419 LLR
GTIN	5056116703842
Třída artiklu	99T

Popis

Provedení:

Ochrana regálové patky RackGuard™ chrání regálové patky citlivé na nárazy před bočními a čelními nárazy a také poškrábáním pracovními vozidly. Energie nárazu je namísto skrz patku vedena mimo patku, čímž se snižuje poškození a je zachována stabilita regálového systému. Pryžové vložky zajistí bezpečné upevnění na obvyklých regálových patkách. Voštinová struktura ke zmírnění nárazů. Maximální energie nárazu při teplotě 90°: 1000 J. 200 J. Zóna nárazu 0 – 600 mm. Deformace při maximální energii: 20 mm. Velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a barevná stálost.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Vhodné pro:

Paletový regál Schulte s rámovým profilem S610-M18-U. Šířka stojanu 76 mm. Paletové regály č. 991202 všech velikostí; č. 991207 všech velikostí; č. 991212 vel. 2500, 3000, 3500; č. 991217 vel. 2500, 3000, 3500. Paletové regály SSI SCHAEFER s profilem stojanu P73.

Upozornění:

Ochranu regálových patek pro další regály můžeme nabídnout na poptávku.

Technický popis

Technický list

Šířka A max.	85 mm
Hmotnost	1,9 kg
Výška	400 mm
Hloubka B max.	80 mm
Druh produktu	Ochrana proti najetí