



KOMET® výměnný můstek pro M03Speed, Ø Dmin.: 82mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238372 82
GTIN	4047109077157
Třída artiklu	24I

Technický popis

Nožové držáky	238374 62-82
Hrubé přestavení S	10,5 mm
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	71 mm
Ø rozsahu nastavení	82 - 103 mm
Výška H	23 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Minimální Ø D _{min}	82
Jemná stavěcí hlava	238370 62
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/238372-82>

