

 KOMETVýměnný můstek KOMET® pro M03Speed, Ø D_{min.}: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238372 100
GTIN	4047109073784
Třída artiklu	24I

Technický popis

Nožové držáky	238374 100-166
Minimální Ø D _{min}	100
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	85 mm
Výška H	26 mm
Maximální počet otáček	11500 min ⁻¹
Hrubé přestavení S	15 mm
Ø rozsahu nastavení	100 - 130 mm
Jemná stavěcí hlava	238370 100
Druh produktu	Vyvrťovací nástroj

Příslušenství

Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speeddopředný směr
Vhodné pro velikost M03 100-166

238374 100-166

Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed Ø Dmin. 100 mm

238370 100