

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 28,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235502 28,5
GTIN	4047109024694
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-..
Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	87 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø stopky D _s	32 mm
Délka stopky L _s	60 mm
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	28,5
Pro Ø palců	1 1/8 palec
Celková délka L	171 mm
Délka vyložení L _A	111 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8