

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC m7: 16,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235502 16,5   |
| GTIN           | 4047109098404 |
| Třída artiklu  | 24P           |

**Popis****Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

**Použití:**

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí  $\pm 0,2$  mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

**Technický popis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOEX 050204 13-..    |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Užitná délka L <sub>1</sub>                  | 51 mm                |
| Počet břitů Z                                | 1                    |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 20 mm                |
| Délka stopky L <sub>s</sub>                  | 50 mm                |
| Řada   | KUB Quatron®         |

|   |  |
|---|--|
| Jmenovitý Ø D                                       | 16,5                                       |
| Celková délka L                                     | 125 mm                                     |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 75 mm                                      |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D  |
| Stopka  | DIN 6535 HE, DIN 6595                      |
| Otočení vrtáku                                      | Středicí vrtání                            |
| Otočení vrtáku                                      | Provrtat                                   |
| Otočení vrtáku                                      | Vypouklé                                   |
| Otočení vrtáku                                      | Příčné vrtání                              |
| Otočení vrtáku                                      | Vrtání paketů                              |
| Otočení vrtáku                                      | Vrtání s přesazením                        |
| Otočení vrtáku                                      | Šikmý výstup                               |
| Otočení vrtáku                                      | šikmo navrtat                              |
| Vnitřní chlazení                                    | ano  |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm    | 211750 0,6  |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1                       | 239652 6IP1 |