



KOMET® výměnný můstek pro M03Speed, Ø Dmin.: 128mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238372 128
GTIN	4047109073791
Třída artiklu	24I

Technický popis

Nožové držáky	238374 100-166
Výška H	26 mm
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	109 mm
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Hrubé přestavení S	20 mm
Minimální Ø D _{min}	128
Ø rozsahu nastavení	128 - 169 mm
Jemná stavěcí hlava	238370 100
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/238372-128>

