



KOMET® výměnný můstek pro M03Speed, Ø Dmin.: 166mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238372 166
GTIN	4047109073807
Třída artiklu	24I

Technický popis

Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Minimální Ø D _{min}	166
Výška H	26 mm
Nožové držáky	238374 100-166
Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	166 mm
Hrubé přestavení S	20,5 mm
Ø rozsahu nastavení	166 - 206 mm
Jemná stavěcí hlava	238370 100
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/238372-166>

