



## Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speed Dopředný směr, vhodné pro velikost M03: 38-50



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Třída artiklu	24I

### Popis

#### Upozornění:

Použití možné pouze v kombinaci s výměnným můstkem č. 238372.

Délka vyložení L<sub>1</sub>: 81 mm

ISO kód vyměnitelná břitová destička: TOHX 06T1..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239653 6IP1

Výměnný můstek: 238372 38; 50

### Technický popis

ISO kód vyměnitelná břitová destička	TOHX 06T1..
Vhodné pro M03 velikost	38 – 50
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 6IP1
Délka vyložení L <sub>1</sub>	81 mm
Výměnný můstek	238372 38; 50
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

### Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1

239653 6IP1