


Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 38mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	238370 38
GTIN	4047109081581
Třída artiklu	24I

Popis
Provedení:

- **Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.**
- **Modulární konstrukce systému.**
- **Jemné nastavení bez dodatečného upínání.**
- **S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.**
- **Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.**
- **Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitě.**
- **Nejmenší kroky přístavení v rozsahu µm, v rámci přesného seřízení od 0,25 – 0,6 mm v Ø, v závislosti na rozsahu otáčení.**
- **Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø.**
- **Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.**

Použití:

V kombinaci s vyměnitelným můstkem č. 238372.

Upozornění:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.

Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Technický popis

Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	Ø-3,2 mm
Nožové držáky	238374 38-50

Maximální počet otáček	31000 min ⁻¹
Jemné nastavení na	0,4 mm
Minimální Ø D _{min}	38
ABS® Ø stopky D _s	32
Výměnný můstek	238372 38; 50
Ø rozsahu nastavení	38 - 63 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speeddopředný směr
Vhodné pro velikost M03 38-50

238374 38-50