

**TNGA 160404, PT600M, Rozsah použití: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255842 GG
GTIN	4960664546350
Třída artiklu	25F

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Druh: PT600M

S fazetkou: T02025

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 550 m/min

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
S fazetkou	T02025
Rozsah použití	Litina
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 550 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Druh	PT600M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNGA 160404
Počet výměn/řezání	6
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení