

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNGA 160408, keramika (0°)****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255845 HART
GTIN	4960664546367
Třída artiklu	25F

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Rozsah použití	HART
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
S fazetkou	S02025
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	PT600M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNGA 160408
Počet výměn/řezání	6
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení