

**Upínač KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239002 63
GTIN	4047109045200
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

- Tvar AD/B
- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

**Norma:****DIN 69871****Rozsah dodávky:****Dodávka kompletně s těsnicím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

**Technický popis**

Délka výstupku L <sub>1</sub>	29 mm
Délka vyložení A	60 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Upnutí	SK 50
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínání ABS