

**SNGA 120412, PT600M, Rozsah použití: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255832 HART
GTIN	4960664546022
Třída artiklu	25F

**Popis****Provedení:**Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: PT600M

S fazetkou: S02025

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 200 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
S fazetkou	S02025
Rozsah použití	HART
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,

Druh	PT600M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 200 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNGA 120412
Počet výměn/řezání	8
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení