

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250018 25/16  |
| GTIN           | 4045197654311 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Velikost destiček                   | 16 mm           |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>        | 32 mm           |
| Podložka                            | 259031 35       |
| Šroubek klínu                       | 259018 11       |
| Sada pružin                         | 259044 6        |
| Sada pružinových kolíků             | 259047 4        |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>          | 33 mm           |
| Lomená páka                         | 259015 12       |
| Velikost stopky                     | 25 mm           |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606..     |
| ISO kód držáku                      | PCLNR/L 2525M16 |
| Celková délka L                     | 150 mm          |
| Norma                               | DIN ISO 5610    |
| Způsob použití                      | pravý           |
| Vnitřní chlazení                    | ne              |
| Úhel nastavení κ                    | 95 stupeň       |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Použití       | Čelní soustružení          |
| Použití       | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák        |

### Příslušenství

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4 | 259047 4  |
| Sada pružin 10dílná Typ 6             | 259044 6  |
| Šroubek klínku Typ 11                 | 259018 11 |
| Lomená páka Typ 12                    | 259015 12 |
| Podložka Typ 35                       | 259031 35 |