

**Garant**
**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/12 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Třída artiklu	21U

**Popis**
**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PCLNR/L 1620X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 259031 11

**Technický popis**

Šroubek klínku	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Pružina	259046 1
Funkční šířka $L_4$	25 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 1620X12

Lomená páka	259015 3
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Velikost stopky	16 mm
Podložka	259031 11
Celková délka L	81 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Šroubek klínu Typ 2	259018 2
Podložka Typ 11	259031 11
Pružina Typ 1	259046 1
Lomená páka Typ 3	259015 3