

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	12 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Šroub pro podložku	259025 10
ISO kód držáku	DCLNR/L 2020K12
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Podložka	259031 2
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

Podložka Typ 2

259031 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500