



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 28,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235505 28,5
GTIN	4047109026704
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

Se stopkou ABS®.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.

Osově přesazené vrtání do $V_{max} = 0,25$ mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.

Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + +0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-..
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L_1	87 mm
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	28,5
Pro Ø palců	1 1/8 palec
Celková délka L	153 mm
Délka vyložení L _A	122 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8