

**CNGA 120412, PT600M, Rozsah použití: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255810 GG
GTIN	4960664545568
Třída artiklu	25F

**Popis****Provedení:**Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Druh: PT600M

S fazetkou: T02025

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 550 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,15 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rozsah použití	Litina

S fazetkou	T02025
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 550 m/min
Druh	PT600M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNGA 120412
Počet výměn/řezání	4
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení