

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Lomená páka	259015 12
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Šroubek klínku	259018 11
Sada pružin	259044 6
Podložka	259031 35
Sada pružinových kolíků	259047 4
ISO kód držáku	PCLNR/L 3232P16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Podložka Typ 35	259031 35