

Garant
Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.

Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2025X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 91 mm

Podložka: 259031 11

Technický popis

Šroub pro podložku	259025 1
Příložka	259038 7

Velikost destiček	12 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 11
Délka hlavy L ₁	32 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2025X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	91 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 11	259031 11
Šroubek pro podložku	259167
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka Typ 11	259038 11
Upínka	259351
Upínka	259531
Upínka Typ 7	259038 7
Podložka	259214

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15