

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 5
Velikost destiček	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Délka hlavy L ₁	40 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 3232P19
Podložka	259031 36
Šroubek klínu	259018 13
Sada pružin	259044 7
Funkční šířka L ₄	40 mm
Lomená páka	259015 13
Velikost stopky	32 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 13	259015 13
Podložka Typ 36	259031 36
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7