

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 2
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Šroub pro podložku	259025 10
Funkční šířka L ₄	40 mm
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 3232P12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Délka hlavy L ₁	34 mm
Velikost stopky	32 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

Podložka Typ 2

259031 2

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500