

Garant
Soustružnický držák eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.

Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2525X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 103,5 mm

Podložka: 259031 11

Technický popis

Délka hlavy L ₁	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..

Šroub pro podložku	259025 1
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525X12
Příložka	259038 7
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 11
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	103,5 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 7	259038 7
Šroubek pro podložku Typ 1	259025 1
Upínka	259351
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek pro podložku	259167
Upínka Typ 11	259038 11
Podložka	259214
Upínka	259531
Podložka Typ 11	259031 11

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15