



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy, Typ: 3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	082003 3
GTIN	4250004100664
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **2 ultrazvukových režimů.**
- **Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.**
- **Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli.**

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný košík najdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

Technický popis

Délka přístroje	305 mm
Šířka přístroje	190 mm
Jmenovité napětí	230 V
Výška přístroje	230 mm

Objem čisticí nádoby	3 l
Objem	2,7 l
Výška čisticí nádoby	95 mm
Šířka čisticí nádoby	120 mm
Příkon	80 W
Topný výkon	200 W
Ochranná třída IP	IP 20
Délka čisticí nádoby	220 mm
Označení výrobce	Elmasonic Easy 3L
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj