



## Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy, Typ: 12

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082003 12
GTIN	4250004100701
Třída artiklu	04S

### Popis

#### Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.

- **2 ultrazvukových režimů.**
- **Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.**
- **Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.**
- **Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.**
- **Vana z tažené nerezové oceli.**

#### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

#### Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný košík najdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozi prostředek naleznete pod 088015 – 088019.

### Technický popis

Výška čisticí nádoby	195 mm
Šířka přístroje	315 mm
Délka přístroje	380 mm
Příkon	200 W

Šířka čisticí nádoby	215 mm
Jmenovité napětí	230 V
Objem	12,9 l
Délka čisticí nádoby	275 mm
Označení výrobce	Elmasonic Easy 12L
Topný výkon	800 W
Ochranná třída IP	IP 20
Výška přístroje	280 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj