



Sušička, Typ: 30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082005 30
GTIN	4250004103740
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Sušičky Elma Dry jsou určeny pro použití ve výrobě, dílně a v servisech. Po vyčištění v ultrazvukové lázni jsou čištěné součásti ve vkládacím koši Elma nejdříve opláchnuty v Elma Sink (č. 082004) a následně jsou snadno a pohodlně vysušeny v sušičce Elma Dry. Systém vybavený **ventilátorem se studeným a teplým vzduchem (70 °C)** umožní šetrné vysušení i choulostivých dílů. V režimu studeného vzduchu lze součásti také rychle ochladit. Víko je opatřeno větracími otvory, které vytvářejí maximální turbulenci vzduchu a odvedou vlhký vzduch ven. Víko současně snižuje spotřebu energie. **Prachový filtr** na dně je vyměnitelný a zabraňuje opětovnému znečištění vyčištěných částí prachem z ovzduší v místnosti (jemnost filtru 33 ppi). Díky bezpečnému vypínání při dosažení mezní teploty jsou zařízení Elma Dry **velmi bezpečná a šetrná k materiálu**.

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 30

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše. 1× Elma Dry 300; 1× víko; 1× standardní napájecí kabel (délka 2 m); 1× návod k obsluze.

Upozornění:

Vhodné vkládací koše najdete pod č. 082101.

Technický popis

Šířka čisticí nádoby	270 mm
----------------------	--------

Technický list

Délka přístroje	568 mm
Vypínač	ano
Výška přístroje	322 mm
Příkon	1140 W
Zdroj energie	síťový provoz
Délka čisticí nádoby	475 mm
Označení výrobce	Elma Dry 300
Hmotnost	10,2 kg
Výška čisticí nádoby	195 mm
Objem	30 l
Topný výkon	1100 W
Šířka přístroje	347 mm
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Délka vkladacího koše	475 mm
Objemový proud vzduchu	320 m ³ /h
Doba zahřívání	~ 15 min
Maximální teplota	70 °C
Maximální zatížení	12 kg
Druh produktu	Čisticí zařízení