

**Garant****Soustružnický držák QuickTurn, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Třída artiklu	21U

**Popis****Použití:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DCLNR/L 2025K12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 3

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	DCLNR/L 2025K12
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 3
Příložka	259038 7

Šroub pro podložku	259025 4
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínka	259351
Podložka	259201
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Šroubek pro podložku	259171
Podložka Typ 3	259031 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínka Typ 7	259038 7
Upínka	259531
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínka Typ 11	259038 11