


**VNGA 160404, PT600M, Rozsah použití: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255856 GG
GTIN	4960664546664
Třída artiklu	25F

Popis**Provedení:**Vyměnitelné keramické destičky s povlakem **MEGACOAT**.

Druh: PT600M

S fazetkou: T02025

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 550 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rozsah použití	Litina

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 550 m/min
S fazetkou	T02025
Druh	PT600M
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNGA 160404
Počet výměn/řezání	4
Atribut názvu produktu	PT600M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení