

Garant

Ošetrovací prostředek, tekutý, 5 l ocel, nerezová ocel, broušení a leštění, Typ: UNI/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	501650 UNI/2
GTIN	4067263139553
Třída artiklu	58F

Popis

Provedení:

Compound (tekuté ošetrovací prostředky) se při vlhkém procesu přidávají do brusek. **Zesilují brusný výkon a čistí obrobky a brusná tělíska.**

S **ochranu proti korozi** pro všechny železné kovy.

Použití:

Směs přidávejte do procesní vody ve vodní nádrži pouze ve stanoveném dávkování. Odměrka dodávaná s vibrační bruskou usnadňuje správné dávkování.

Upozornění:

Nedodává se ve všech zemích. Není možná expresní dodávka.

Technický popis

Hodnota pH	7,6 %
Označení nebezpečné látky	GHS05: Poleptání
Série	GMT

Vhodné pro	Ocel, ušlechtilá ocel – broušení a leštění
Dávkování	5 - 7 %
Obsah	5 l
Atribut názvu produktu	broušení a leštění
Druh produktu	Ošetrující prostředek

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		