

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Sada pružinových kolíků	259047 3
Šroubek klínu	259018 6
Lomená páka	259015 9
Podložka	259031 27
Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 1616H09
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada pružin	259044 5
Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Šroubek klínku Typ 6	259018 6