

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC m7: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235505 30
GTIN	4047109026735
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****Se stopkou ABS®.****Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:Použití pouze při **stabilních** poměrech stroje.**Osově přesazené vrtání do $V_{max} = 0,25$ mm**, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + +0,5$ mm.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Užitná délka L ₁	90 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-..
Řada	KUB Quatron®

Jmenovitý Ø D	30
Celková délka L	161 mm
Délka vyložení L _A	130 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1