

**Garant****Soustružnický držák eco QT, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

**Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.**

**Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2025X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 32 mm

Celková délka L: 91 mm

Podložka: 259031 11

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Šroub pro podložku	259025 1
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2025X12
Podložka	259031 11
Příložka	259038 7
Celková délka L	91 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500