

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Lomená páka	259015 9
Délka hlavy L ₁	28 mm
Podložka	259031 27
Velikost destiček	9 mm
Šroubek klínku	259018 6
Sada pružin	259044 5
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020K09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5