

Garant
Soustružnický držák eco QT, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Spojte přednosti Garant eco a výměnu vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí.

Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2525X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 32 mm

Celková délka L: 103,5 mm

Podložka: 259031 11

Technický popis

Šroub pro podložku	259025 1
Délka hlavy L_1	32 mm

Podložka	259031 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Příložka	259038 7
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525X12
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	103,5 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500