

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 5
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020K09
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Šroubek klínku	259018 6
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 27
Lomená páka	259015 9
Délka hlavy L ₁	28 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27